

Condamnation pour Vanne à Volant

Référence : C3580002



DESCRIPTION :

Ce **dispositif en polypropylène** permet de **verrouiller les vannes à volant** afin de couper les sources d'énergie et d'**effectuer la maintenance en toute sécurité**.

Plusieurs dimensions disponibles pour s'adapter sur toutes les tailles de vannes du mieux possible.

S'adapte aussi sur les volants avec broche.

INFORMATION PRODUIT

Condamnation pour Vanne à Volant ou Verrouillage de volant

Pour **protéger les employés lors des travaux de maintenance**, il est nécessaire de **couper toutes les sources d'énergie**. Ce dispositif vous permet donc de **verrouiller les vannes à volant** avec un **point d'encoche unique** pour les volants avec broche.

5 tailles sont disponibles, pour des volants de vanne de 1" à 13"

En polypropylène **durable, résistant et non-conducteur**.

Ces condamnations de vanne à volant ont un point d'encoche unique pour les volants avec broche.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

Dimensions Volant	25 à 64 mm	64 à 127 mm	127 à 165 mm	165 à 254 mm	254 à 320 mm
	1" à 2,5"	2,5" à 5"	5" à 6,5"	6,5" à 10"	10" à 13"
Diamètre anse	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Largeur	80 mm	142 mm	181 mm	277 mm	364 mm
Diamètre Intérieur	70 mm	130 mm	170 mm	267 mm	350 mm
Hauteur Intérieure	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Point de Fermeture	1	1	1	1	1
Coloris	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge

- Matière : Polypropylène
- Non-conducteur
- Étiquettes d'avertissement auto-adhésives en différentes langues

Utilisation

1. Fermer la vanne.
2. Placer le dispositif de verrouillage de la dimension de la vanne autour de la poignée de la vanne.
3. Insérez un cadenas dans l'ouverture et verrouillez-le.
4. S'assurer que la poignée de la vanne est correctement fermée et ne peut plus être actionnée.
5. Pour les volants avec axe, il est possible de créer un passage au centre des deux moitiés du dispositif de verrouillage. Pour ce faire, relâcher les points fournis à l'aide d'une pince. Non applicable sur le modèle 25 à 64mm.

La procédure de **consignation et déconsignation** permet d'assurer la sécurité de vos travailleurs lors de travaux de **maintenance** ou de **réparation** sur vos équipements.

Elle doit suivre plusieurs étapes, dont la **condamnation** qui rend impossible la remise sous tension l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées en **bloquant physiquement** la machine. Notre dispositif de **condamnation pour vanne à volant** permet ainsi de verrouiller complètement une vanne pour assurer la sécurité des employés.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580002 Largeur - 80 mm

Réf. C3580003 Largeur - 142 mm

Réf. C3580004 Largeur - 181 mm

Réf. C3580005 Largeur - 277 mm

Réf. C3580006 Largeur - 364 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com