

Kit Box Consignation De Groupe Safety Redbox?

Référence : C3580058



DESCRIPTION :

Fourni avec **15 Cadenas de Consignation Colorés**.

Pour le **verrouillage des grandes installations** présentant de **nombreux points de verrouillage** et dont la maintenance est effectuée par de **plusieurs employés différents**.

Permet de **stocker les clefs des employés** de manière à **effectuer la maintenance des appareils en toute sécurité**. Jusqu'à 12 emplacements pour cadenas de consignation.

INFORMATION PRODUIT

Kit Box Consignation de Groupe SAFETY REDBOXT

Avec le **Kit Box Consignation de Groupe SAFETY REDBOXT**, vous pouvez **effectuer le verrouillage de nombreux points dans les grandes installations** dont la **maintenance est effectuée par plusieurs employés** différents.

Son **faible poids** et sa **haute maniabilité** vous permet de fixer la **Box** directement au mur. Son **mécanisme de fermeture du couvercle est innovant et sûr**. Il vous permet d'insérer les clefs directement dans la box par une fente capable de laisser passer un clef ainsi que l'anneau du porte-clef.

Une fois utilisée, la **Box Consignation de Groupe SAFETY REDBOXT** vous permet de ranger les **Cadenas de Consignation** directement à l'intérieur.

Montage Mural Breveté : Combinez les avantages du point de référence fixe avec l'**Box Consignation de Groupe**



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

SAFETY REDBOXT du **Box Consignation de Groupe SAFETY REDBOXT** grâce au support mural.

Amélioration de la lumière incidente de tous les côtés pour une **meilleure visibilité**.

Ce Kit est fourni avec **15 Cadenas de Consignation colorés** en plus de la **Box Consignation de Groupe SAFETY REDBOXT**.

Caractéristiques

- **Faible Poids**
- **Haute stabilité**
- **Points de fermetures : 12**

- **Diamètre du câble : 4,1 mm**
- **Dimensions Support Mural : 174 x 40 x 20 mm**
- **Coloris : Rouge**
- **Montage Mural Breveté**
- **Contenu du Kit :**
 - 3 Cadenas de Consignation Rouges
 - 3 Cadenas de Consignation Jaunes
 - 3 Cadenas de Consignation Verts
 - 3 Cadenas de Consignation Bleus
 - 3 Cadenas de Consignation Orange



Utilisation

1. Ouvrez le couvercle à l'aide du bouton poussoir situé sur le côté gauche.
2. Isoler en toute sécurité les différentes sources d'alimentation et recueillir les clés appropriées à l'intérieur de la **SAFETY REDBOXT**
3. Fermez le couvercle. Assurez-vous qu'il s'enclenche en place. Chaque employé participant à l'entretien accroche ensuite son cadenas personnel dans l'une des ouvertures prévues à cet effet dans le couvercle et le verrouille. Toutes les clés jointes sont maintenant verrouillées de façon sécuritaire jusqu'à ce que le dernier employé impliqué dans l'entretien enlève à nouveau son cadenas personnel.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

4. Si d'autres sources d'alimentation doivent être isolées après le début des travaux de maintenance, vous pouvez ensuite insérer les clés correspondantes dans la fente prévue à cet effet dans le couvercle. L'encoche de clé de forme spéciale vous permet de les insérer avec l'anneau et le porte-clés si nécessaire.
 5. Après l'achèvement des travaux et le retrait de tous les cadenas personnels, le **SAFETY REDBOXT** peut être ouvert et les clés de déverrouillage des sources d'alimentation peuvent être retirées.
-
1. **Fixation Murale** : La Box Consignation de Groupe peut être vissée au mur par les deux trous du panneau arrière. La poignée peut être dévissée si nécessaire.
 2. **Support Mural** : Fixez le support mural au mur à l'aide des vis et chevilles fournies. Accrocher la boîte avec son dos sur le support mural et la retirer à tout moment si nécessaire. Le boîtier peut également être verrouillé au support mural à l'aide du bouton de déverrouillage rapide interne. Lorsque le bouton est en position verrouillée, la boîte ne peut pas être retirée du support mural lorsqu'elle est fermée. Faites glisser le bouton de déverrouillage rapide vers la gauche pour le verrouiller ou vers la droite pour l'ouvrir.

La procédure de **consignation et déconsignation** permet de sécuriser vos employés lors de travaux de **maintenance** ou de **réparation** de vos machines industrielles.

Elle doit suivre plusieurs étapes bien définies, dont la **condamnation** qui consiste à **rendre impossible la remise sous tension** de l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées. Le **blocage** de l'appareil doit être **physique**, à l'aide de dispositifs verrouillés par des **cadenas de consignation** qui peuvent être regroupés dans notre **box de consignation**.

**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

**Par Fax**

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com