

## Lot de 10 films antibactérien pour poignée de porte 80 x 70 mm

Référence : G3280027

### DESCRIPTION :

Lot de 10 films antibactériens pour poignée de porte 80 x 70 mm

Film auto-adhésif anti-microbien qui s'applique facilement sur tout type de surface. Efficace contre les virus , les bactéries ainsi que les germes et moisissures.



### INFORMATION PRODUIT

#### Lot de 10 films antibactériens pour poignée de porte 80 x 70 mm

Film auto-adhésif anti-microbien qui s'applique facilement sur tout type de surface. Efficace contre les virus , les bactéries ainsi que les germes et moisissures.

Le **film antibactérien** procure une triple protection en continu (24h/24) : virus, bactéries, germes, moisissures.

Son action est rapide : 90% en 1h, > 99,9 % en 24h.

Stable et permanent dans le temps, grâce à sa technologie validée pendant **4 ans sans perte d'efficacité**. Sa technologie est naturelle et biocompatible et ne présente aucun danger pour la peau.

Le film est discret puisqu'il est fin et transparent. La **pose est facile** et le retrait se fait sans trace.

Possibilité de nettoyage avec des produits d'entretien usuels sans dégradation de l'activité antimicrobienne.

Tous les tests ont été effectués selon les normes JIS Z 2801, ISO 22196 et ISO 21702 par des laboratoires indépendants et accrédités.

Ce produit existe aussi en version :



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- [Film antibactérien pour poignée de porte - G3280028](#)
- [Film antibactérien 1,52 x 30 m](#)
- [Rouleau de film antibactérien 1350 x 750 mm](#)

#### Caractéristiques :

- **Epaisseur totale** : 0,14 mm
- **Dimensions** : 80 x 70 mm
- **Conditionnement** : 10 films.
- **Durée de vie** : 4 ans

#### Comment poser son film antibactérien :

Mesurer la circonférence de la poignée de porte à protéger avec le film et rajouter 1 cm.

Découper le film si besoin.

Approcher le film par le dessous et appliquer le bord du film à l'arrière de la poignée.

Faire petit à petit le tour de la poignée. Appliquer une pression avec vos pouces (étirer légèrement le film pour bien épouser la forme de la poignée).



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com