

Film antibactérien pour poignée de porte à l'unité 80 x 70 mm

Référence : G3280028



DESCRIPTION :

Film antibactérien pour poignée de porte à l'unité 80 x 70 mm

Ce film auto-adhésif anti-microbien s'applique facilement sur tout type de surface. Il est efficace contre les virus, les bactéries ainsi que les germes et moisissures.

Le nettoyage est plus efficace .

INFORMATION PRODUIT

Film antibactérien pour poignée de porte à l'unité 80 x 70 mm

Film auto-adhésif anti-microbien qui s'applique facilement sur tout type de surface. Efficace contre les virus , les bactéries ainsi que les germes et moisissures.

Le **film antibactérien** procure une triple protection en continu (24h/24) : virus, bactéries, germes, moisissures.

Son action est rapide : 90% en 1h, > 99,9 % en 24h.

Stable et permanent dans le temps, grâce à sa technologie validée pendant **4 ans sans perte d'efficacité**. Sa technologie est naturelle et biocompatible et ne présente aucun danger pour la peau.

Le film est discret puisqu'il est fin et transparent. La **pose est facile** et le retrait se fait sans trace.

Possibilité de nettoyage avec des produits d'entretien usuels sans dégradation de l'activité antimicrobienne.

Tous les tests ont été effectués selon les normes JIS Z 2801, ISO 22196 et ISO 21702 par des laboratoires indépendants et accrédités.

Ce produit existe aussi en version :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- [Lot de 10 films antibactériens pour poignée de porte](#)
- [Film antibactérien 1,52 x 30 m](#)
- [Rouleau de film antibactérien 1350 x 750 mm](#)

Caractéristiques :

- **Epaisseur totale** : 0,14 mm
- **Dimensions** : 80 x 70 mm
- **Conditionnement** : à l'unité
- **Durée de vie** : 4 ans

Comment poser son film antibactérien :

- Mesurer la circonférence de la poignée de porte à protéger avec le film et rajouter 1 cm.
- Découper le film si besoin.
- Approcher le film par le dessous et appliquer le bord du film à l'arrière de la poignée.
- Faire petit à petit le tour de la poignée. Appliquer une pression avec vos pouces (étirer légèrement le film pour bien épouser la forme de la poignée).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com