


Solution Saline - Lave-oeil Station Rinçage Oculaire PLUM


Référence : G3180000

DESCRIPTION :

- Péréemption : 3 ans
- Durée de rinçage par flacon : 5 minutes
- Capuchon anti-poussière
- Ergonomique, application facile



PLAN D'URGENCE OCULAIRE			
1	2	3	4
1. Retirer le produit de l'emballage.	2. Retirer le bouchon et verser le produit dans l'œil.	3. Presser le bouchon avec le pouce pour faire couler le produit.	4. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.
Chimique (acide ou alcalin)	1. Rincer	2. Rincer	3. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.
Alcalin	1. Rincer	2. Rincer	3. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.
Acide	1. Rincer	2. Rincer	3. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.
Objet étranger	1. Rincer	2. Rincer	3. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.
Autres	1. Rincer	2. Rincer	3. Rincer avec de l'eau claire pendant 15 minutes.



INFORMATION PRODUIT

Station de Rinçage des Yeux avec Solution Saline

Assurez la sécurité de vos salariés avec notre station de rinçage des yeux, un dispositif essentiel pour toute entreprise soucieuse de la santé de ses employés. Conçue pour une intervention rapide en cas de projections d'impuretés, de projections de corps étrangers superficiels ou intraoculaires.

Caractéristiques Principales

- Type de produit : Station de rinçage d'urgence
- Contenu : 1 à 2 flacons de 500 mL avec une plaque en polystyrène de 3mm d'épaisseur



- Dimensions disponibles : [Dimensions spécifiques si applicable]
- Matériau : Polystyrène pour la station
- Solution saline : Chlorure de Sodium à 0,9%
- Usage unique pour éviter les infections

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : La solution respecte les normes de sécurité en vigueur, vous assurant un produit fiable et adapté à l'usage professionnel.
- **Installation rapide** : La station est facilement fixable dans les zones à risques pour un accès rapide en cas d'urgence.
- **Durabilité** : Conçue en matériau robuste, assurant une longue durée de vie même dans des conditions de stockage variées (entre 5° et 35°C).

Solution Efficace pour Projections d'Impuretés

Idéale en cas de projections accidentelles dans les yeux, la station de rinçage élimine efficacement les poussières, copeaux de bois ou limaille de fer. Pour des cas plus sévères, tels que des projections de solvants ou d'huiles, le rinçage peut être poursuivi jusqu'à l'obtention de soins médicaux.

Caractéristiques Techniques

- Durée de rinçage par flacon : 5 minutes, avec une recommandation CHSCT de 15 minutes minimum.
- Péréemption : 3 ans
- Capuchon anti-poussière pour une protection optimale
- Ergonomique pour une application facile et efficace

Optimisez la Sécurité de Votre Entreprise

Retrouvez également notre sélection de [lave-yeux et douches de sécurité](#) pour garantir une sécurité maximale. Découvrez notre offre en [solutions d'urgence](#) et explorez notre gamme dédiée aux [premiers secours](#) pour protéger vos collaborateurs au quotidien.

Avec cette station de rinçage, assurez à vos collaborateurs un environnement de travail sécurisé et conforme aux normes les plus strictes. La protection des yeux en milieu professionnel n'a jamais été aussi accessible et pratique.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180000 Nombre - 1

Réf. G3180001 Nombre - 2

